

Ưu điểm

# Khả năng tẩy rửa

Lớp trong cùng được làm bằng nhựa flo, có khả năng kỵ nước, chống mùi và màu

■ So sánh về mùi (ám mùi)      ○ Không mùi    △ Ít mùi    × Có mùi

Phương pháp làm sạch	Ống mềm flo	Ống mềm silicone	Ống mềm FUSSOTHERMO-S100°C
Thời gian dành cho việc làm sạch	Làm sạch bằng nước nóng 80°C	Làm sạch bằng hơi nước 130°C	Làm sạch bằng hơi nước 130°C
15 phút	△	×	△
30 phút	△	×	○
45 phút	△	△	-
60 phút	○	△	-
75 phút	-	△	-
90 phút	-	○	-

Thời gian dành cho việc làm sạch giảm **50%** hoặc hơn thế nữa!\*


Phương pháp thử nghiệm: (Thử nghiệm tiêu chuẩn của Toyox) Đưa cà ri vào trong từng ống mềm, để ống trong lò nướng bánh răng 80°C trong 2 tuần, **làm sạch ống mềm 15 phút một lần** bằng từng phương pháp làm sạch, sau đó kiểm tra mùi còn lại trong ống mềm.

Người đánh giá: Người được chứng nhận về thử

nghiệm mùi và vị của Toyox \* So sánh ống mềm flo, ống mềm silicone

Không còn mùi chỉ sau 30 phút làm sạch!

■ So sánh tình trạng nhuộm màu (dính màu)



Phương pháp thử nghiệm: (Thử nghiệm tiêu chuẩn của Toyox)

Cho dầu silicone có màu vào ống mềm và giữ trong lò nướng bánh răng 40°C trong 72 giờ.

Lấy mẫu ra, làm sạch bằng nước ấm ở 80°C trong 5 phút rồi so sánh.